

**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver.14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Hybridní příruba, IP67, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky	<a href="#">1072900000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Množství	10 items

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cULus) E316369

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 55.47 g

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 27
Stínění	360° celkový kryt	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Typ montáže	2 šrouby
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	500
Připojení 1	Hybrid (Q10)	Připojení 2	Lisovaný spoj

## Elektrické vlastnosti

Objemový odpor <10 mΩ Jmenovitý proud 3 A na kontakt


## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 Č. osvědčení (cULus) E316369

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Výřez instalace



## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verze
Číslo	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915477	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verze
Číslo	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823956	
Množství	300 ST	

## Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo	<a href="#">1119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## Hybridní kabel

Cívka, měděný kabel, hybridní, pružný, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DHAG-MW	Verze	
Číslo	<a href="#">1172250000</a>	Přípojovací kabely, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),	
objednávky		PVC, Výrobky prodávané na metry, od 110 m	
GTIN (EAN)	4032248964543		
Množství	110 M		

## Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze	
Číslo	<a href="#">1058310000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248799404		
Množství	10 ST		


**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Sets - hybrid**

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1072910000</a>	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
Množství	10 ST		