


## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver.14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky	<a href="#">1072910000</a>
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	61.81 g
----------------	---------

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 27
Stínění	360°deg, celkový kryt	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průřez izolace, max.	1.05 mm	Průřez izolace, min.	0.85 mm
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Připojení 1	Hybrid (Q10)
Připojení 2	Lisovaný spoj		

### Elektrické vlastnosti

Objemový odpor	<10 mΩ	Jmenovitý proud	3 A na kontakt
----------------	--------	-----------------	----------------

### Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PS-V14M-HYB-10P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verze
Číslo	<a href="#">1135150000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915347	
Množství	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verze
Číslo	<a href="#">1068950000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823109	
Množství	300 ST	

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo	<a href="#">1119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Hybridní kabel



Cívka, měděný kabel, hybridní, pružný, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DHAG-MW	Verze
Číslo	<a href="#">1172250000</a>	Přípojovací kabely, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),
objednávky		PVC, Výrobky prodávané na metry, od 110 m
GTIN (EAN)	4032248964543	
Množství	110 M	

### Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Číslo	<a href="#">1058280000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ST	

### Hybrid



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**IE-PS-V14M-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze	
Číslo	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248823963		
Množství	1 ST		

**Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		


## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Sets - hybrid



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1072900000</a>	Hybridní příruba, IP67, Kat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
Množství	10 ST		