

Podobné ilustraci



KDSW má speciální kroužek ve tvaru komolého kužele. Tento kroužek umožňuje připojení mezi kabelem a linkami s jednodrátovým pancéřováním a pancéřováním s olověným pláštěm. To zajišťuje vodivé připojení mezi kabelem a kabelovou průchodkou. Navíc je KDSW dodáváno se dvěma těsníci kroužky, které utěsní vnější i vnitřní části izolace kabelu. Pancéřování kabelu se nachází mezi vnitřní a vnější izolací. Když se kabelová průchodka objedná s neoprenovým těsněním, těsnění umožní teploty od -35°C do +90°C. Při použití silikonového těsnění je teplotní rozsah -60°C až +180°C. Při použití obou materiálů je možné docílit stupeň krytí IP66 nebo IP67 KDSW je povoleno pro použití u tlakově odolných Ex d zapouzdření a Ex e se zvýšenou bezpečností.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KDSW (Klippon dvojité těsnění SWA Ex kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 16 mm, Jednodrátové pancéřování, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 6.70 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
Číslo objednávky	1074520000
Typ	KDSW M20 BN O SC 1 G20
GTIN (EAN)	4032248839247
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	E1W/20/M20-WM

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	IECEXSIR; SIRAATEX
Certifikace	EAC; ATEX; IECEX
Schválení	



ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2.2835 inch
Délka	58 mm	Délka (v palcích)	2.2835 inch
Čistá hmotnost	186 g		

Teploty

Provozní teplota	-35 °C...90 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	17.6 mm	Vnější průměr kabelu, min.	12 mm
Vnitřní průměr kabelu, max.	14.00 mm	Vnitřní průměr kabelu, min.	6.70 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar	Pancéřování, max.	1.25 mm
Pancéřování, min.	0.9 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-35 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ano	AF velikost 1	24 mm
AF velikost 2	24 mm	Stupeň krytí	IP54
Kabelová průchodka	metrické, mosaz	Základní materiál	Mosaz
Těsnění	CR	Těsnění	CR
Vnější závit	M 20	Délka závitu	16 mm
Hloubka vody	25 m (30 Min.)	Typ pancéřování, krátkodobé	SWA
Typ pancéřování	Jednodrátové pancéřování	Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci
Velikost ochranného víka	L30		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
Č. osvědčení (IECEX)	IECEXSIR05.0067X	Č. osvědčení (ATEX)	SIRA05ATEX1286X
DEF Podmínky osvědčení	ATEX, IECEX		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KDSW M20 BN O SC 1 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M20 MS SC	Verze
Číslo	0930640002	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 4 mm,
objednávky		Mosaz
GTIN (EAN)	4032248849826	
Množství	50 ST	

Bezpečnostní vroubkovaná podložka



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SZS M20	Verze
Číslo	1736310000	SZS (roubkovaná podložka), Přídržné ozubené podložky, M 20,
objednávky		Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963514	
Množství	10 ST	

Zemnicí oka



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

KDSW M20 BN O SC 1 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	EA-RING MS/M20 SC	Verze
Číslo	0930710002	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 20, Mosaz
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248849819	
Množství	20 ST	

Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M20	Verze
Číslo	0930730002	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Nylon 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248849802	
Množství	25 ST	

Ochranné kryty



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSP L30	Verze
Číslo	1736580000	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, PVC
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956233	
Množství	10 ST	
Typ	KSP L30 S	Verze
Číslo	0930700002	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, Silikon
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975976	
Množství	10 ST	