

**KSWN M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Nylon 6
Číslo objednávky	<a href="#">1076630000</a>
Typ	KSWN M16
GTIN (EAN)	4032248838677
Množství	25 items

## KSWN M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	2 mm	Výška (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	0.64 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 135 °C
------------------	------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Silikon	Ne	Počet vodičů	1
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Kabelová průchodka	M 16
Základní materiál	Nylon 6	Průměr těsnění	25.00 mm
Vnější závit	M 16	Vnitřní závit	M 16

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Nákresy**

