

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalísování koncovek, M 16, Vulkanizované vlákno
Číslo objednávky	1076680000
Typ	KSWF M16
GTIN (EAN)	4032248838615
Množství	25 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	KSWN M16

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	1.5 mm	Výška (v palcích)	0.0591 inch
Čistá hmotnost	0.08 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...95 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Počet vodičů	1
Rozsah provozní teploty, max.	95 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Kabelová průchodka	M 16
Základní materiál	Vulkanizované vlákno	Průměr těsnění	25.00 mm
Vnější závit	M 16	Vnitřní závit	M 16

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

