

**KSP EL90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, PVC
Číslo objednávky	<a href="#">1076790000</a>
Typ	KSP EL90
GTIN (EAN)	4032248838608
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2023-07-30T00:00:00+02:00

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Výška	285 mm	Výška (v palcích)	11.2204 inch
Délka	280 mm	Délka (v palcích)	11.0236 inch
Tloušťka stěny, min.	2 mm	Tloušťka stěny, max.	2 mm
Čistá hmotnost	123 g		

### Teploty

Provozní teplota -25 °C...70 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	94 mm
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-25 °C
Halogen	Ne	Tloušťka	2.00 mm
Základní materiál	PVC	Vnitřní průměr D2	90.00 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	140.00 mm	Tvrdost (Shore A)	65

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Nákresy**

