

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,
kov, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Číslo objednávky | 1077300000 |
| Typ | IE-PS-V05M-A-RJ45-FH |
| GTIN (EAN) | 4032248834914 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 79 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Připojení 1 | RJ45 | Připojení 2 | IDC |
| Barevný | černá | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Průřez izolace, min. | 0.85 mm | Průřez izolace, max. | 1.6 mm |
| Kategorie | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Povrch kontaktu | Pozlacený nikl |
| Průměr připojení, pevný vodič | 0.4...0.64 mm | Průměr připojení, pružný vodič | 0.48...0.76 mm |
| Klasifikace MICE M | M3 | Klasifikace MICE I | I3 |
| Klasifikace MICE C | C1 | Klasifikace MICE E | E3 |
| Průměr pláště, min. | 5 mm | Průměr pláště, max. | 10 mm |
| Stínění | 360°; stíněný kontakt | Stupeň krytí | IP67 |
| Cykly zapojování | 750 | Možnost znovu se připojit | ≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy) |

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC


Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací Návod k instalaci sítě PROFINET

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Rozměrový výkres



Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | IE-PP-V05M | Verze | |
| Číslo objednávky | 1968920000 | Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt | |
| GTIN (EAN) | 4032248692668 | | |
| Množství | 10 ST | | |