

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,
kov, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	1077300000
Typ	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 79 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6bl, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Průřez izolace, min.	0.85 mm	Průřez izolace, max.	1.6 mm
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm
Klasifikace MICE M	M3	Klasifikace MICE I	I3
Klasifikace MICE C	C1	Klasifikace MICE E	E3
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Stínění	360°; stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750	Možnost znovu se připojit	≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC


Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací Návod k instalaci sítě PROFINET

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Rozměrový výkres



Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V05M	Verze	
Číslo objednávky	1968920000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Množství	10 ST		