

## HDC IP68 HP 24B AS S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	<a href="#">1079920000</a>
Typ	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
Množství	1 items

## HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	228 mm	Hloubka (v palcích)	8.9764 inch
Výška	260 mm	Výška (v palcích)	10.2362 inch
Šířka	84.5 mm	Šířka (v palcích)	3.3268 inch
Rozměr při montáži – výška	170 mm	Rozměr při montáži – šířka	208 mm
Čistá hmotnost	1834.4 g		

## Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Dieselový olej
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	UV	
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	Ozón	
Chemická odolnost	Odolné	

## Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Design pouzdra	Kryt základny
Instalační velikost	8	Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Utahovací moment, max., zemnicí připojení	11 Nm
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Kryt základny
Utahovací moment, min., zemnicí připojení	11 Nm	Řada	HighPower
Neobsahuje halogeny	false	EMC kryty	Ano
BG	8	Materiál montážního ramena	Nerezavějící ocel
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu

## HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu
Řada	HighPower		

## Verze

Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Design pouzdra	Kryt základny
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Design	Standardně
Instalační velikost	8	Kabelový vstup	Ne
Typ	Kryt základny	Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem
Těsnění	Silikonová pryž	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		



## Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.
----------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## Nákresy



Aby nedošlo k poškození kontaktů a izolačních pouzder, doporučujeme kabel upevnit. Odpovídající vzdálenosti jsou znázorněny na následujícím obrázku. Upevnění kabelů není součástí dodávky.



## HDC IP68 HP 24B AS S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Pouzdro zástrčky



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B TO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1079930000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
GTIN (EAN)	4032248842032	
Množství	1 ST	