

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	1079930000
Typ	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	192 mm	Hloubka (v palcích)	7.559 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4.7244 inch
Šířka	64 mm	Šířka (v palcích)	2.5197 inch
Čistá hmotnost	822.72 g		

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Diesellový olej
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda	
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	UV	
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	Ozón	
Chemická odolnost	Odolné	

Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Utahovací moment	11 Nm
Design pouzdra	Pouzdro zástrčky	Instalační velikost	8
Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Utahovací moment, max., zemnicí připojení	11 Nm	Provedení povrchu	Práškové lakování
Typ	Zástrčka	Utahovací moment, min., zemnicí připojení	11 Nm
Řada	HighPower	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	8
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu

Technické údaje

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu
Řada	HighPower		

Verze

Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	11 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Pouzdro zástrčky	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	8
Kabelový vstup	Ne	Typ	Zástrčka
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikonová pryž
Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8



Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



Aby nedošlo k poškození kontaktů a izolačních pouzder, doporučujeme kabel upevnit. Odpovídající vzdálenosti jsou znázorněny na následujícím obrázku. Upevnění kabelů není součástí dodávky.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze	
Číslo	9008850000	Mounting tool	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266609		
Množství	1 ST		

Náhradní díly HighPower



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HP TO SCREW SET	Verze	
Číslo	2447770000	HDC-HighPower	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118461688		
Množství	10 ST		
Typ	HDC HP TO SCREW SET	Verze	
Číslo	2447770000	HDC-HighPower	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118461688		
Množství	10 ST		