

HDC IP68 10B SS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
Číslo objednávky	1081290000
Typ	HDC IP68 10B SS 1PG29
GTIN (EAN)	4032248877355
Množství	1 items

HDC IP68 10B SS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	101 mm	Výška (v palcích)	3.9764 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3.1496 inch
Rozměr při montáži - výška	60 mm	Rozměr při montáži - šířka	140 mm
Čistá hmotnost	903 g		

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Diesellový olej
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	UV	
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	Ozón	
Chemická odolnost	Odolné	

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu	EMC kryty	Ano

Rozměry

Délka rozteče otvorů A2	140 mm	Kabelový vstup	se závitěm
Celková délka pouzdra	169 mm	Výška pouzdra B	101 mm

HDC IP68 10B SS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	PG 29
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Počet kabelových vstupů nahoře	0	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Design pouzdra	Kryt základny	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	4
Kabelový vstup	se závitem	Typ	Kryt základny
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikon
Vnitřní závit	PG 29	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	4	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 10B SS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC IP68 10B SS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**IP68 kroužková těsnění**

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC DG 10B IP68	Verze	
Číslo objednávky	19875.10000	Príslušenství, Příslušenství pouzder	
GTIN (EAN)	4050118379228		
Množství	10 ST		