



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	<a href="#">1081450000</a>
Typ	HDC IP68 24B SS
GTIN (EAN)	4032248877492
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	216 mm	Hloubka (v palcích)	8.5039 inch
Výška	111.5 mm	Výška (v palcích)	4.3898 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3.1496 inch
Rozměr při montáži – výška	60 mm	Rozměr při montáži – šířka	187 mm
Čistá hmotnost	1225.48 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Chemická odolnost	Látka	Aceton	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Diesellový olej	
	Chemická odolnost	Nestabilní	
	Látka	Etylalkohol	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Převodový olej	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Hydraulický olej	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Petrolejový benzin	
	Chemická odolnost	Nestabilní	
	Látka	Pot	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Prémiový benzin	
	Chemická odolnost	Nestabilní	
	Látka	Voda	
Chemická odolnost	Odolné		
Látka	UV		
Chemická odolnost	Odolné		
Látka	Ozón		
Chemická odolnost	Odolné		

### Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu
-------------------	-------------------	--------------	-------------------------------------

### Rozměry

Délka rozteče otvorů A2	187 mm	Kabelový vstup	Ne
Celková délka pouzdra	216 mm	Výška pouzdra B	111.5 mm

### Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	none
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu


**Technické údaje**

Počet kabelových vstupů nahoře	0	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt základny	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	8
Kabelový vstup	Ne	Typ	Kryt základny
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikon
Vnitřní závit	without	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



## HDC IP68 24B SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### IP68 kroužková těsnění



Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC DG 24B IP68	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1525270000</a>	Příslušenství, Příslušenství pouzder	
GTIN (EAN)	4050118330625		
Množství	10 ST		