



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP66, IP68, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	1081530000
Typ	HDC IP68 16B AS
GTIN (EAN)	4032248843992
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	164 mm	Hloubka (v palcích)	6.4567 inch
Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2.2835 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	103 mm
Čistá hmotnost	180 g		

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Chemická odolnost	Látka	Aceton	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Dieselový olej	
	Chemická odolnost	Nestabilní	
	Látka	Etylalkohol	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Převodový olej	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Hydraulický olej	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Petrolejevý benzin	
	Chemická odolnost	Nestabilní	
	Látka	Pot	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Prémiový benzin	
	Chemická odolnost	Nestabilní	
	Látka	Voda	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	UV	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Ozón	
	Chemická odolnost	Odolné	

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP66, IP68, v zapojeném stavu
-------------------	-------------------	--------------	-------------------------------

Rozměry

Délka rozteče otvorů A2	103 mm	Kabelový vstup	Ne
Celková délka pouzdra	164 mm	Výška pouzdra B	21 mm

Technické údaje

Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	none
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Počet kabelových vstupů nahoře	0	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	6
Kabelový vstup	Ne	Typ	Bulkhead (průchodka)
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikon
Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	6
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		


Důležitá poznámka

Informace o produktu	Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



Příslušenství**Těsnění pro příruby**

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC FLDG 16B IP68	Verze
Číslo objednávky	1987520000	Příslušenství, Příslušenství pouzder
GTIN (EAN)	4050118379235	
Množství	10 ST	

IP68 kroužková těsnění

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC DG 16B IP68	Verze
Číslo objednávky	1987530000	Příslušenství, Příslušenství pouzder
GTIN (EAN)	4050118379181	
Množství	10 ST	