



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1081540000 |
| Typ | HDC IP68 24B AS |
| GTIN (EAN) | 4032248844159 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Výška | 29.5 mm | Výška (v palcích) | 1.1614 inch |
| Šířka | 58 mm | Šířka (v palcích) | 2.2835 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 32 mm | Rozměr při montáži - šířka | 130 mm |
| Čistá hmotnost | 196.9 g | | |

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Diesellový olej |
| | Chemická odolnost | Nestabilní |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Nestabilní |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Nestabilní |
| | Látka | Voda |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Odolné | |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP66, IP68, IP69, v
zapojeném stavu

Rozměry

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|---------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 130 mm | Kabelový vstup | Ne |
| Celková délka pouzdra | 191 mm | Výška pouzdra B | 29.5 mm |

Technické údaje**Verze**

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Počet kabelových průchodků | 0 | Velikost kabelových vstupů | none |
| Horní část/dolní část/víčko | dolní část | Kryt | bez krytu |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0 | Design pouzdra | Přepážkový kryt |
| Design zajišťovacího systému | Připojení s upínacím třmenem | Design | Standardně |
| Instalační velikost | 8 | Kabelový vstup | Ne |
| Typ | Bulkhead (průchodka) | Verze svorky | Připojení s upínacím třmenem |
| Těsnění | Silikon | Barva (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |
| BG | 8 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano |


Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Těsnění pro příruby**

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | HDC FLDG 24B IP68 | Verze |
| Číslo objednávky | 1987540000 | Příslušenství, Příslušenství pouzder |
| GTIN (EAN) | 4050118379174 | |
| Množství | 10 ST | |

IP68 kroužková těsnění

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | HDC DG 24B IP68 | Verze |
| Číslo objednávky | 1525270000 | Příslušenství, Příslušenství pouzder |
| GTIN (EAN) | 4050118330625 | |
| Množství | 10 ST | |