

## HDC IP68 24B TOS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP66, IP68, v zapojeném stavu, Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
Číslo objednávky	<a href="#">1082870000</a>
Typ	HDC IP68 24B TOS 1M40
GTIN (EAN)	4032248846306
Množství	1 items

## HDC IP68 24B TOS 1M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Výška	110.5 mm	Výška (v palcích)	4.3504 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2.2835 inch
Čistá hmotnost	641.59 g		

### Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 125 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Chemická odolnost
	Aceton	Odolné
	Dieselový olej	Nestabilní
	Etylalkohol	Odolné
	Převodový olej	Podmíněně odolné
	Hydraulický olej	Podmíněně odolné
	Petrolejový benzin	Nestabilní
	Pot	Podmíněně odolné
	Prémiový benzin	Nestabilní
	Voda	Odolné
	UV	Odolné
	Ozón	Odolné

### Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP66, IP68, v zapojeném stavu

### Rozměry

Kabelový vstup	se závitem	Celková délka pouzdra	191 mm
Výška pouzdra B	110.5 mm		

**HDC IP68 24B TOS 1M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Verze**

Počet kabelových průchodů	0	Velikost kabelových vstupů	M 40
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	6.5 Nm	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Design pouzdra	Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Design	Standardně
Instalační velikost	8	Kabelový vstup	se závitěm
Typ	Zástrčka	Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem
Těsnění	bez těsnění	Vnitřní závit	M 40
Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC IP68 24B TOS 1M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze	
Číslo	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266609		
Množství	1 ST		

### Šrouby



Nabízíme řadu příslušenství včetně šroubů pasujících do těžkých konektorů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 SCREW SET	Verze	
Číslo	<a href="#">2555340000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Souprava k upevnění	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118571332		
Množství	10 ST		