

HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 6 1373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| Číslo objednávky | 1082970000 |
| Typ | HDC IP68 24B TSS 1M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248846337 |
| Množství | 1 items |

HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Výška | 110.5 mm | Výška (v palcích) | 4.3504 inch |
| Šířka | 58 mm | Šířka (v palcích) | 2.2835 inch |
| Čistá hmotnost | 660 g | | |

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Dieselový olej |
| | Chemická odolnost | Nestabilní |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Nestabilní |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Nestabilní |
| | Látka | Voda |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Odolné | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| Utahovací moment | 6.5 Nm | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu |
| EMC kryty | Ano | Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel |

Rozměry

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|--------|
| Kabelový vstup | se závitem | Celková délka pouzdra | 191 mm |
| Výška pouzdra B | 110.5 mm | | |

HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Verze

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Počet kabelových průchodek | 0 | Velikost kabelových vstupů | M 32 |
| Horní část/dolní část/víčko | horní část | Kryt | bez krytu |
| Utahovací moment | 6.5 Nm | Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1 | Design pouzdra | Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému | Připojení s upínacím třmenem | Design | Standardně |
| Instalační velikost | 8 | Kabelový vstup | se závitem |
| Typ | Zástrčka | Verze svorky | Připojení s upínacím třmenem |
| Těsnění | bez těsnění | Vnitřní závit | M 32 |
| Barva (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 | BG | 8 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sety nástrčných klíčů

O  sw



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednáací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|---------------|
| Typ | SK WSD-S 1,5-10,0 | Verze | |
| Číslo objednávky | 9008850000 | Verze | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Šrouby

Nabízíme řadu příslušenství včetně šroubů pasujících do těžkých konektorů.



Všeobecné objednáací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | HDC IP68 SCREW SET | Verze | |
| Číslo objednávky | 2555340000 | Verze | Zátěžové konektory, Příslušenství, Souprava k upevnění |
| GTIN (EAN) | 4050118571332 | | |
| Množství | 10 ST | | |