


**WSH 18 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Verze            | Příslušenství, Podpěra lišty, Kov |
| Číslo objednávky | <a href="#">1083100000</a>        |
| Typ              | WSH 18 MT                         |
| GTIN (EAN)       | 4008190053246                     |
| Množství         | 10 items                          |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                   |             |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Šířka          | 13.5 mm  | Šířka (v palcích) | 0.5315 inch |
| Čistá hmotnost | 173.51 g |                   |             |

## Teploty

|                               |                |                |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 85 °C          |                |               |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|       |                    |             |       |
|-------|--------------------|-------------|-------|
| Verze | Pro montážní lišty | Nosná lišta | TS 35 |
|-------|--------------------|-------------|-------|

## Údaje materiálu

|                              |      |         |      |
|------------------------------|------|---------|------|
| Základní materiál            | Kov  | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | None |         |      |

## Další technická data

|                                       |               |                   |               |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Typ upevnění                          | Přišroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž  |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            | Typ montáže       | Přišroubováno |

## Rozměry

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 8.00 mm |
|-----------------|---------|

## Všeobecně

|             |       |                   |              |
|-------------|-------|-------------------|--------------|
| Počet pólů  | 1     | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Nosná lišta | TS 35 |                   |              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001166    | ETIM 9.0    | EC001166    |
| ETIM 10.0   | EC001166    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 |             |             |

## Příslušenství

### Přípojnice



Díky našim sběrnicím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0259800000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Mosaz |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190049300              |   |
| Množství   | 1 M                        |   |
| Typ        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0348900000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              |   |
| Množství   | 25 M                       |   |
| Typ        | SSCH 15X6X1000 CU/SN       | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0357400000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190169572              |   |
| Množství   | 1 M                        |   |
| Typ        | SSCH 10X3X1000 ST/ZN       | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0438000000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Ocel  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190080938              |   |
| Množství   | 25 M                       |   |
| Typ        | SSCH 6X6X1000 CU/SN        | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0571300000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190015039              |   |
| Množství   | 25 M                       |   |
| Typ        | SSCH 7.3X1.2X1000          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1071200000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 1.2 mm, Měď |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190279172              |   |
| Množství   | 1 M                        |   |
| Typ        | NSCH 1M                    | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0280200000</a> | Přípojnice (svorka), Přírodní, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď     |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190012953              |   |
| Množství   | 10 M                       |   |
| Typ        | ESCH 1 M                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0280300000</a> | Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190143053              |   |
| Množství   | 10 M                       |   |