

THM ET S7 50/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 50 x 25 mm, Siemens, Žlutá
Číslo objednávky	1095590000
Typ	THM ET S7 50/25 GE
GTIN (EAN)	4032248868100
Množství	1 ROL

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0.9842 inch
Čistá hmotnost	739.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -50...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Metoda tisku	Tepelný přenos		
Verze	bez obsahu halogenů		
Šířka	25 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polypropylen		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení		Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne		
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C		
Aplikace/výrobce	Siemens		
Počet na roli	1250		

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



THM ET S7 50/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		