



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
Číslo objednávky	1096150000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
Množství	300 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.29 g
----------------	--------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 24
Stínění	nestíněné	Kategorie	Různé
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.2 mm ²
Připojení 2	Crimp		

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

Důležitá poznámka


Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo objednávky	1119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	