


**THM WO 50.8/150 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">1109190000</a>
Typ	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4032248885626
Množství	1 ROL

## THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	50.8 mm	Výška (v palcích)	2 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5.9055 inch
Čistá hmotnost	610 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Barva materiálu podle kódu odporu	6	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	150 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	125 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Modrá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Velikost pole na označení	25.4 x 50.8 mm	
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...125 °C	
Počet na roli	500	

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	39.7 mm
Šířka textového pole	50.8 mm	Výška textového pole	25.4 mm
Vnější prům. vodiče	39.7 mm	Průřez připojeného vodiče	0.75 - 500 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**THM WO 50.8/150 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		