

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, Bílá
Číslo objednávky	111060000
Typ	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
GTIN (EAN)	403224888596 1
Množství	1 ROL

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.07 mm	Hloubka (v palcích)	0.0026 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	36.5 mm	Šířka (v palcích)	1.437 inch
Čistá hmotnost	260 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje


Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	36.5 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ano	
Základní materiál	Vinylová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Velikost pole na označení	12.7 x 25.4 mm	
Schválení podle UL 969	Ano	
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Počet na roli	2500	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	7.5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4 mm	Vnější prům. vodiče	4 - 7.5 mm
Průřez připojeného vodiče	0.75 - 35 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		