



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 50 |
| Číslo objednávky | 1111130000 |
| Typ | HDC 64D TSBU 1M50G |
| GTIN (EAN) | 4032248967711 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 120 mm | Hloubka (v palcích) | 4.7244 inch |
| Výška | 94 mm | Výška (v palcích) | 3.7008 inch |
| Šířka | 66 mm | Šířka (v palcích) | 2.5984 inch |
| Čistá hmotnost | 362.56 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 0 mm | Kabelový vstup | se závitem |
| Šířka pouzdra C | 43 mm | Celková délka pouzdra | 120 mm |
| Výška pouzdra B | 76 mm | | |


Verze

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Počet kabelových průchodek | 0 | Velikost kabelových vstupů | M 50 |
| Horní část/dolní část/víčko | horní část | Kryt | bez krytu |
| Počet kabelových vstupů nahoře | 0 | Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
| Design pouzdra | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
| Design | vysoký | Instalační velikost | 8 |
| Kabelový vstup | se závitem | Těsnění | bez těsnění |
| Vnitřní závit | M 50 | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B SBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1661510000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 2PG21G | Verze |
| Číslo | 1661520000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG21G | Verze |
| Číslo | 1661590000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG29G | Verze |
| Číslo | 1661630000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M32G | Verze |
| Číslo | 1786880000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G | Verze |
| Číslo | 1786890000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 2M25G | Verze |
| Číslo | 1787870000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B SBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1901150000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1904340000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1904350000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M32G N | Verze |
| Číslo | 2550540000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 1PG21G N | Verze |
| Číslo | 2560750000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG29G N | Verze |
| Číslo | 2560790000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 1M25G N | Verze |
| Číslo | 2560960000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 2M25G N | Verze |
| Číslo | 2560970000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 1M32G N | Verze |
| Číslo | 2561050000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G N | Verze |
| Číslo | 2561060000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B ABU | Verze |
| Číslo | 1212400000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B ABU N | Verze |
| Číslo | 2488600000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| Množství | 1 ST | |

Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B KBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1661720000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B KBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1661730000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D KBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1661810000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D KBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1786960000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B KBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1787920000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D KBU 1M32G N | Verze |
| Číslo | 2559910000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118677416 | |
| Množství | 1 ST | |

Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VG M50 - MS 68 | Verze |
| Číslo | 1772260000 | VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248129911 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | VG M50 - K 68 | Verze |
| Číslo | 1772340000 | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248130009 | |
| Množství | 10 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B ABU | Verze |
| Číslo | 1212400000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B ABU N | Verze |
| Číslo | 2488600000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| Množství | 1 ST | |

Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B KBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1787920000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B KBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1661720000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B KBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1661730000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D KBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1786960000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D KBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1661810000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| Množství | 1 ST | |

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B SBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1901150000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 1M25G N | Verze |
| Číslo | 2560960000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1661510000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B SBU 1PG21G N | Verze |
| Číslo | 2560750000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 2M25G | Verze |
| Číslo | 1787870000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 2PG21G | Verze |
| Číslo | 1661520000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24B SBU 2M25G N | Verze |
| Číslo | 2560970000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1904340000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1904350000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 1M32G N | Verze |
| Číslo | 2561050000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G | Verze |
| Číslo | 1786890000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G N | Verze |
| Číslo | 2561060000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2M32G | Verze |
| Číslo | 1786880000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Protikus

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 64D SBU 2M32G N | Verze |
| Číslo | 2550540000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG21G | Verze |
| Číslo | 1661590000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG29G | Verze |
| Číslo | 1661630000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG29G N | Verze |
| Číslo | 2560790000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky | | Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| Množství | 1 ST | |