


**WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Koncová destička pro svorkovnice, Světle šedá, Výška: 45.4 mm, Šířka: 5.08 mm, V-O, Wemid, Příchytka: Ne |
| Číslo objednávky | <a href="#">1112130000</a>                                                                               |
| Typ              | WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4032248891313                                                                                            |
| Množství         | 20 items                                                                                                 |

## WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 45 mm   | Hloubka (v palcích) | 1.7716 inch |
| Výška          | 45.4 mm | Výška (v palcích)   | 1.7874 inch |
| Šířka          | 5.08 mm | Šířka (v palcích)   | 0.2 inch    |
| Čistá hmotnost | 2.85 g  |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -50 °C...75 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C         |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0,035 kg CO2 eq. |  |

## Specifikace systému

Verze Bočnice

## Údaje materiálu

|                              |       |         |             |
|------------------------------|-------|---------|-------------|
| Základní materiál            | Wemid | Barevný | Světle šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |             |

## Další technická data

|           |    |                   |                                      |
|-----------|----|-------------------|--------------------------------------|
| Příchytka | Ne | Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro),<br>Přímá montáž |
|-----------|----|-------------------|--------------------------------------|

## Všeobecně

Návod k instalaci Průchodka (pouzdro),  
Přímá montáž

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |