

## WAD 5 MC NE GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Značka na konektory WAD je vhodná pro svorky řady W a bočnice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Značky jsou k dispozici bez potisku, s vlastním potiskem nebo se standardním symbolem blesku. Značky WAD MultiCard jsou vhodné pro značení pomocí tiskáren PrintJet CONNECT. Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1112920000</a>
Typ	WAD 5 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248891771
Množství	48 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	11.74 mm	Hloubka (v palcích)	0.4622 inch
Výška	33.3 mm	Výška (v palcích)	1.311 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	1.44 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.018 kg CO2 eq.

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4
Typ tisku	prázdný
Šířka	5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Žlutá
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a>
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Cover
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Aplikace/výrobce	WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2

## Označení konektorů

Rozeč v mm (P)	5.00 mm
----------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Nákresy**



**Výkres**

