

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Těsnění, IP54, s odpovídajícím krytu, EPDM
Číslo objednávky	1114530000
Typ	RKDG 2XD8.5 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248892624
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0.7087 inch
Výška	33.8 mm	Výška (v palcích)	1.3307 inch
Šířka	46.7 mm	Šířka (v palcích)	1.8386 inch
Čistá hmotnost	2.6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Základní materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Těsnění
Stupeň krytí	IP54, s odpovídajícím krytím	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění FieldPower®	Typ linky	přibližně
Vnější průměr kabelu, min.	8.5 mm	Vnější průměr kabelu, max.	10.5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		