


**Obrázek výrobku**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Testovací adaptér (svorka), 1000 V, 20 A
Číslo objednávky	<a href="#">1116710000</a>
Typ	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
Množství	1 items

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	94 mm	Výška (v palcích)	3.7008 inch
Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	82 g

## Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C
----------------	---------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## Specifikace systému

Verze	Testovací zástrčka
-------	--------------------

## Údaje materiálu

Barevný	Červená
---------	---------

## Další technická data

S připínacími kolíky	Ne	Typ montáže	Zapojeno
----------------------	----	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	1000 V	Max. napětí opěry svodek a systém s možností zapojení	1000 V
Jmenovitý proud	20 A	Proud při maximu vodičů	20 A

## Rozměry

Průměr	4 mm	Rozteč v mm (P)	5.40 mm
--------	------	-----------------	---------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	20 mm	Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	1.5 mm <sup>2</sup>		

## Všeobecně

Počet pólů	1
------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		