

**HDC IP68 24B MD 3M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP68**

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
Číslo objednávky	<a href="#">1119970000</a>
Typ	HDC IP68 24B MD 3M40
GTIN (EAN)	4050118041484
Množství	1 items

## HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	181 mm	Hloubka (v palcích)	7.126 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	57 mm	Šířka (v palcích)	2.2441 inch
Rozměr při montáži – šířka	164 mm	Čistá hmotnost	406.92 g

## Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Diesellový olej
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda	
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	UV	
Chemická odolnost	Odolné	
Látka	Ozón	
Chemická odolnost	Odolné	

## Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Design pouzdra	Kryt
Instalační velikost	8	Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Kryt
Řada	HighPower	Neobsahuje halogeny	false
BG	8	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu

## Obecné údaje

Utahovací moment	11 Nm	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu

## HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Řada	HighPower	EMC kryty	Ano
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezová ocel		

## Verze

Velikost kabelových vstupů	M 40	Horní část/dolní část/víčko	Kryt
Kryt	s krytem	Utahovací moment	11 Nm
Počet kabelových vstupů nahoře	3	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	8
Kabelový vstup	se závitem	Typ	Kryt
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikonová pryž
Vnitřní závit	M 40	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.
----------------------	---

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B MD 3M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC IP68 24B MD 3M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Sety nástrčných klíčů

Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze
Číslo	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266609	
Množství	1 ST	

## Verze IP68 podle EN 45545



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt. V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM40-MS68 20-32 BG	Verze
Číslo	<a href="#">1193620000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz
objednávky		poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248976577	
Množství	10 ST	
Typ	VGM40-SS68 20-32 BG	Verze
Číslo	<a href="#">1193590000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Nerezavějící ocel
objednávky		1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248976614	
Množství	10 ST	
Typ	VGM40/1-MS68 20-32 BG	Verze
Číslo	<a href="#">1205890000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz
objednávky		poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248987818	
Množství	10 ST	
Typ	VGM40/1-SS68 20-32 BG	Verze
Číslo	<a href="#">1205920000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Nerezavějící ocel
objednávky		1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248987825	
Množství	10 ST	