

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



RoHS
COMPLIANT

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	1120040000
Typ	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	216 mm	Hloubka (v palcích)	8.5039 inch
Výška	49.8 mm	Výška (v palcích)	1.9606 inch
Šířka	72 mm	Šířka (v palcích)	2.8346 inch
Čistá hmotnost	643 g		

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Diesellový olej
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Voda
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	UV
	Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón	
Chemická odolnost	Odolné	

Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Utahovací moment	11 Nm
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Instalační velikost	8
Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Utahovací moment, max., zemnicí připojení	11 Nm	Provedení povrchu	Práškové lakování
Typ	Bulkhead (průchodka)	Utahovací moment, min., zemnicí připojení	11 Nm
Řada	HighPower	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	8
Materiál montážního ramena	Hliník	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu		

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu
Řada	HighPower		

Verze

Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	11 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	8
Kabelový vstup	Ne	Typ	Bulkhead (průchodka)
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikonová pryž
Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8



Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



Aby nedošlo k poškození kontaktů a izolačních pouzder, doporučujeme kabel upevnit. Odpovídající vzdálenosti jsou znázorněny na následujícím obrázku. Upevnění kabelů není součástí dodávky.

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pouzdro zástrčky




Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B TO	Verze
Číslo	1079930000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v
objednávky		zapojeném stavu, Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem,
GTIN (EAN)	4032248842032	Standardně
Množství	1 ST	

Proti-rám



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 24B HP FRAME	Verze
Číslo	1282820000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v
objednávky		zapojeném stavu, Vkládací rámeček, Připojení s upínacím třmenem,
GTIN (EAN)	4050118073010	Standardně
Množství	1 ST	