

IE-FCM-NEUTRAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

Číslo objednávky	1124490000
Typ	IE-FCM-NEUTRAL
GTIN (EAN)	4032248906291
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E316369

Rozměry a hmotnosti

Tloušťka stěny, min.

1 mm

Tloušťka stěny, max.

5 mm

Čistá hmotnost

10.73 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...70 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus)

E316369

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001031

ETIM 9.0

EC001031

ETIM 10.0

EC001031


ECLASS 14.0

27-18-28-92


ECLASS 15.0

27-18-28-92

Nákresy



Výřez instalace



Příslušenství

Doplňkové produkty



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SM-H 27/18 SW	Verze
Číslo	1716630000	SwitchMark, Příslušenství, 48 x 27 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190343194	
Množství	25 ST	