



## TOS 24-230VUC 230VAC1A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



### Podobné ilustraci

- 1 NO kontakt (triak (průchod nulou))
- Šířka 12,8 mm
- Výstupní proud 1 A AC
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC

### Všeobecné objednací údaje

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24...230 V UC $\pm 10\%$ , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 1 A, Šroubové připojení |
| Číslo objednávky     | <a href="#">1127690000</a>                                                                                                                                     |
| Typ                  | TOS 24-230VUC 230VAC1A                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)           | 4032248909087                                                                                                                                                  |
| Množství             | 10 items                                                                                                                                                       |
| Stav objednávky      | Přerušeno                                                                                                                                                      |
| K dispozici do       | 2024-11-29T00:00:00+01:00                                                                                                                                      |
| Alternativní výrobek | <a href="#">TOS 24-230VUC 230VAC1A ED2</a>                                                                                                                     |

## TOS 24-230VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 87.8 mm | Hloubka (v palcích) | 3.4567 inch |
| Výška          | 89.6 mm | Výška (v palcích)   | 3.5276 inch |
| Šířka          | 12.8 mm | Šířka (v palcích)   | 0.5039 inch |
| Čistá hmotnost | 60 g    |                     |             |

## Teploty

|                    |                                                   |                  |                |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C                                    | Provozní teplota | -20 °C...40 °C |
| Vlhkost            | 5–95% rel. vlhkost, TU =<br>40 °C, bez kondenzace |                  |                |

## Pravděpodobnost selhání

|      |       |
|------|-------|
| MTTF | 797 a |
|------|-------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Jmenovité údaje UL

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Okolní teplota (provozní), max. | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

## Řídící strana

|                                                                     |                                          |                              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Jmenovité řídicí napětí                                             | 24...230 V UC ±10 %                      | Jmenovitý řídicí proud       | 28 mA @ 24 V UC, 4 mA @ 230 V UC |
| Jmenovité výkonové údaje                                            | 672 mW @ 24 V UC,<br>920 mW při 230 V UC | Ukazatel stavu               | Zelená LED                       |
| Ochranný obvod                                                      | Usměrňovač                               | Vstupní frekvence            | 3 Hz                             |
| Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí | Ano                                      | Napětí cívky náhradního relé | 24 V DC                          |

## Strana zátěže

|                               |               |                       |                                          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Rated switching voltage       | 12...275 V AC | Trvalý proud          | 1 A                                      |
| Rated switching current       | 1 A           | Špičkový proud        | 15 A / 10 ms                             |
| Odložení zapnutí              | ≤ 12 ms       | Odložení vypnutí      | <125 ms                                  |
| Pokles napětí při max. zátěži | ≤ 1,1 V       | Svodový proud         | <1.5 mA                                  |
| Min. spínací proud            | 50 mA         | Odolnost proti zkratu | Ne                                       |
| Ochranný obvod, strana zátěže | RC prvek      | Typ kontaktu          | 1 NO contact (Triac (zero-cross switch)) |

## TOS 24-230VUC 230VAC1A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

|                                         |            |                                         |      |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|
| Výstupní napětí, rozsah kmitočtu        | 50 / 60 Hz | max. spínací výkon (AC ovládací napětí) | 3 Hz |
| max. spínací výkon (DC ovládací napětí) | 3 Hz       |                                         |      |

### Obecné údaje

|                                          |                              |           |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                          |                              |           |
| Nosná lišta                              | TS 35                        |           |
| Testovací tlačítko k dispozici           | No                           |           |
| Barevný                                  | černá                        |           |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent                    | Kryt      |
|                                          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |
|                                          | Komponent                    | Příchytka |
|                                          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |

### Koordinace izolace

|                                                        |                  |                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jmenovité napětí                                       | 300 V            | Závažnost znečištění                                               | 2                |
| Kategorie rázového napětí                              | III              | Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 5.5 mm         |
| Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 2.5 kVeff        | Dielektrická pevnost k montážní liště                              | 4 kVeff / 1 min. |
| Impulse withstand voltage                              | 6 kV (1,2/50 μs) | Stupeň krytí                                                       | IP20             |

### Další detaily o certifikacích / normách

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Č. osvědčení (DNV) | TAA00001E5 |
|--------------------|------------|

### Data připojení


|                                                                        |                      |                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Metoda připojení vodiče                                                | Šroubové připojení   | Délka odizolování, jmenovité připojení                                 | 8 mm                |
| Utahovací moment, max.                                                 | 0.4 Nm               | Rozsah sevření, jmenovité připojení                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, min.                                                   | 0.14 mm <sup>2</sup> | Upínací rozsah, max.                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez propojení AWG, min.                                             | AWG 26               | Průřez propojení AWG, max.                                             | AWG 14              |
| Průřez vodiče, pevný, min.                                             | 0.14 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, pevný, max.                                             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)                                      | AWG 26               | Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)                                      | AWG 14              |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.14 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)                     | AWG 26               | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)                     | AWG 14              |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.                         | 0.25 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.                         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, max.           | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Velikost nože                                                          | velikost PH0         |                                                                        |                     |

### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ETIM 10.0   | EC001504    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |             |             |

## Nákresy

### Schéma připojení




### Dimensional drawing



### Miscellaneous

#### Signal characteristics of zero cross switching solid-state relays




Shown at an example with resistive load.  
1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.  
2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was switched off.  
Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.

### Nákresy

#### Miscellaneous

### Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Kódy typů

## Příslušenství

### Oddělovací deska



Všestranné oddělovací přepážky  
Oddělovací přepážky lze využít k vizuálnímu sloučení signálů za účelem elektrické izolace modulů a doplnění značek pro větší přehlednost. To z nich činí obzvláště všestranné příslušenství. Oddělovací přepážky zvětšují odstup a povrchové vzdálenosti mezi dvěma moduly, čímž zvyšují jmenovité izolační napětí mezi dvěma moduly až na 600 V. Dvojitě oddělovací přepážky lze označit značkami WAD5 nebo WS10/5 a umožňují kontinuální křížové propojky. Instalace je usnadněna pomocí perforací pro individuální rozčlenění kanálů křížových propojek.

- Oddělovací přepážky vizuálně oddělují skupiny jednu od druhé
- Odsazení pro individuální rozčlenění kanálů křížových propojek
- Přepážky oddělují dva moduly zvýšením odstupů a povrchových vzdáleností až na 600 V

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Verze                    |
| Číslo      | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Dělicí deska |
| objednávky |                            |                          |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                          |
| Množství   | 10 ST                      |                          |

### Napájecí modul



Prostorově úsporné napájecí moduly  
Naše napájecí svorky umožňují připojení potenciálu na vstup – např. připojení neutrálních nebo záporných potenciálů – nebo spínaných potenciálů na výstup. Ve spojení s přesně padnoucími křížovými propojkami z řady TERMSERIES zůstávají přípojky pro kabely v reléovém modulu volné pro akční členy nebo snímače. Nejsou nutné žádné další průchozí svorkovnice, což má za následek velkou úsporu místa v panelu. Zároveň je zjednodušeno zapojení a pro připojení potenciálu nejsou nutné žádné zdvojené zakončovací dutinky na vodiče.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXP SUPPLY                 | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| objednávky |                            | PUSH IN                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |

## TOS 24-230VUC 230VAC1A


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXS SUPPLY                 | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| objednávky |                            | Šroubové připojení                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | TXZ SUPPLY                 | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| objednávky |                            | Připojení s kotevní svorkou                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Verze                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1818400000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá                      |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              |                                                       |
| Množství   | 600 ST                     |                                                       |

## ZQV

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4032248976638              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## TOS 24-230VUC 230VAC1A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4032248976454              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4032248976645              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118251074              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118190793              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191813              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118250886              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191660              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191783              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118251067              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191776              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |



## TOS 24-230VUC 230VAC1A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191806              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

### Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PHO X 60               | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">2749400000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0 |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |                                                                  |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                  |
| Typ        | SDIK PHO X 60              | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">2749880000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0 |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118897081              |                                                                  |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                  |

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">2749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm        |
| objednávky |                            |                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                               |
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze                                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">2749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| objednávky |                            |                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                                                               |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                               |

## Příslušenství

### Propojky



#### Nastavitelné křížové propojky

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## TOS 24-230VUC 230VAC1A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## Příslušenství

### Adaptéry rozhraní



Rychlejší signálové zapojení v menším prostoru  
Ke snížení času elektroinstalace se mezi řídicím systémem a úrovní rozhraní používají předem sestavené kabely, které se jednoduše připojí k adaptéru TERMSERIES. To umožňuje podstatné snížení časů propustnosti v budování elektrického rozvaděče. Tento adaptér je univerzální a poskytuje opravdovou prostorovou výhodu při použití s produkty TERMSERIES s identickým tvarem.

- Zkrácená doba zapojení díky koncepci plug-and-play s předem sestavenými kabely
- Lze aplikovat na vstupní a výstupní stranu TERMSERIES
- Připraveno na kladnou a zápornou spínací logiku
- Velká úspora místa díky univerzální kompatibilitě s ostatními produkty TERMSERIES

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TIAL F10                   | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1463540000</a> | TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN               |
| objednávky |                            | EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8,        |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              | Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 |
| Množství   | 1 ST                       | mA                                                                   |