

CC 15/27 K MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 27 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1131910000 |
| Typ | CC 15/27 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248912285 |
| Množství | 80 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0394 inch |
| Výška | 15 mm | Výška (v palcích) | 0.5906 inch |
| Šířka | 27 mm | Šířka (v palcích) | 1.063 inch |
| Čistá hmotnost | 1.46 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...60 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.010 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Lepidlo | Oboustranná lepicí páska | | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | | |
| Verze | Samolepicí | | |
| Šířka | 27 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 60 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Žlutá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Doporučená odvětví | Stroje | | |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...60 °C | | |


Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--|
| Typ | ETO CC 15/27 TRANSPAR. | Verze | |
| Číslo objednávky | 1880810000 | ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní | |
| GTIN (EAN) | 4032248480890 | | |
| Množství | 10 ST | | |