


**SCM-I QV S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	RIDERSERIES RCM, Spojovací konektor
Číslo objednávky	<a href="#">1132080000</a>
Typ	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">CXM CCS 6P GY</a>

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	5.72 g
----------------	--------

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-45 °C...70 °C
Provozní teplota			

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o propojení

Jmenovitý proud	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	6	Počet pólů	6
Rozteč v mm (P)	27.00 mm	Verze	Ize zkrátit na určitou délku

## Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	Barevný	Bílá
-------	------------------------------	---------	------

## Data připojení

Rozteč v mm (P)	27.00 mm
-----------------	----------


## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Nákresy

### Příklad použití


#### How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

Připojte propojky ke kabelovým připojením

### Příklad použití



Propojovací můstky na stejná  
připojení na sousední základny