



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Číslo objednávky	<a href="#">1135150000</a>
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	40322489 15347
Množství	300 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.27 g
----------------	--------

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
Teplota instalace	

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Stínění	nestíněné	Kategorie	Různé
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.2 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Připojení 2	Crimp		

### Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

### Důležitá poznámka


Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	---

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo	<a href="#">1119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	