

Podobné ilustraci



KDSX má speciální kroužek ve tvaru komolého kužele. Splétané pancéřování kroužku umožňuje připojení mezi kabely a linkami. Pancéřování zajišťuje vodivé připojení mezi kabelem a kabelovou průchodkou. Navíc je KDSX dodáváno se dvěma těsnícími kroužky, které utěsní vnější i vnitřní části izolace kabelu. Pancéřování kabelu se nachází mezi vnitřní a vnější izolací. Kabelová průchodka je vybavená silikonovým těsněním pro teploty od -60°C do +180°C. Tento těsnící materiál splňuje stupeň krytí IP66 nebo IP67. KDSX je povoleno pro použití u tlakově odolných Ex d zapouzdření a Ex e se zvýšenou bezpečností.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KDSX (Klippon dvojité těsnění SWB/STA Ex kabelová spojka), Kabelové těsnění, rovný, M 75, 19 mm, Pletené pancéřování, 0.5 - 1 mm, OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1136140000
Typ	KDSX M75 BS O NI 1 G75
GTIN (EAN)	4032248968480
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-07-30T00:00:00+02:00

Datum vytvoření 10.04.2026 11:17:05 MEZ

Technické údaje

Osvědčení

Schválení IECEXSIR; SIRAATEX

Certifikace EAC; ATEX; IECEX

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	82 mm	Výška (v palcích)	3.2283 inch
Délka	82 mm	Délka (v palcích)	3.2283 inch
Čistá hmotnost	1375 g		

Teploty

Provozní teplota -60 °C... 180 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	73.4 mm	Vnější průměr kabelu, min.	66.5 mm
Vnitřní průměr kabelu, max.	68.00 mm	Vnitřní průměr kabelu, min.	60.50 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar	Pancéřování, max.	1 mm
Pancéřování, min.	0.5 mm	Rozsah provozní teploty, max.	180 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	90 mm
AF velikost 2	90 mm	Stupeň krytí	IP54
Kabelová průchodka	metrické, poniklovaná mosaz	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Těsnění	Silikon	Těsnění	Silikon
Vnější závit	M 75	Délka závitu	19 mm
Hloubka vody	25 m (30 Min.)	Typ pancéřování, krátkodobé	SWB
Typ ochrany proti výbuchu	Vylepšená bezpečnost Ex e, Zapouzdření odolné proti tlaku Ex d	Typ pancéřování	Pletené pancéřování
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci	Velikost ochranného víka	L90

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
Č. osvědčení (IECEX)	IECEXSIR05.0067X	Č. osvědčení (ATEX)	SIRA05ATEX1286X
DEF Podmínky osvědčení	ATEX, IECEX		

KDSX M75 BS 0 NI 1 G75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

KDSX M75 BS O NI 1 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M75 MS	Verze
Číslo	1737060000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 75, 7 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956530	
Množství	5 ST	

Zemnicí oka



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EA-RING MS/M 75	Verze
Číslo	1736550000	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 75, Mosaz
objednávky		poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190963668	
Množství	10 ST	

Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

KDSX M75 BS O NI 1 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M75	Verze
Číslo	1076670000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 75, Nylon 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248838714	
Množství	25 ST	

Ochranné kryty



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSP L90	Verze
Číslo	1736640000	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, PVC
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956301	
Množství	10 ST	

Typ	KSP L90 S	Verze
Číslo	0930700008	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, Silikon
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248976034	
Množství	10 ST	