

## HDC 04A CSB MALE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Těžký konektor se skládá z konektorové vložky a ochranného krytu. Vložka je tedy srdcem těžkého konektoru. Má na starost elektrické fungování. Konektorové vložky od Weidmüller jsou vyrobeny z vysoce kvalitních izolačních materiálů, které umožňují bezpečný přenos vysokého napětí v těsném prostoru. Navíc používáme pouze jeden typ plastu v celé naší produktové řadě. Tento plast je zapsán v seznamu UL a vhodný pro použití na železnici. Toto umožňuje neomezené celosvětové použití RockStar® konektoru.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, Zástrčný, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Instalační velikost: 1
Číslo objednávky	<a href="#">1137720000</a>
Typ	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0.8268 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0.8268 inch
Čistá hmotnost	8.5 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Rozměry

Šířka	21 mm	Celková délka základny	21 mm
Výška konektoru samce	30 mm		

## Všeobecné údaje

Počet pólů	1	Zapojovací cykly, stříbrné	≥ 500
Zapojovací cykly, zlaté	≥ 500	Typ připojení	Nalisované připojení
Instalační velikost	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	Béžová	Odpor izolace	1010 Ω
Izolační materiál	PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Provedení povrchu	Různé	Typ	Zástrčný
Závažnost znečištění	3	Řada	ConCept modul
Neobsahuje halogeny	true	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano
BG	1		

## Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE Různé

## Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Typ připojení	Nalisované připojení
Instalační velikost	1	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Provedení povrchu	Různé	BG	1

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05

**Technické údaje**

ECLASS 15.0

27-44-02-05

## HDC 04A CSB MALE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Kontaktní nosič, samec



Modul ConCept-CSB je dvojitý modul a zabírá dva sloty v modulovém rámu ConCept. Modul ConCept-CSB se skládá z modulového nosiče, který může pojmout dva kontaktní nosiče. Kontaktní nosič je vyroben z tlakově litého zinku, který poskytuje vynikající stínící schopnosti. Krimpovací kontakty jsou izolované od kontaktního nosiče a namontované do plastové vložky. K dispozici jsou různé počty pólů – 1, 4 a 8 pólů – k zajištění kompatibility s širokou škálou aplikací.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC CM BUS SV M1 CT	Verze
Číslo	<a href="#">1983810000</a>	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248689095	
Množství	1 ST	
Typ	HDC CM BUS SV M4 CT	Verze
Číslo	<a href="#">1983790000</a>	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248688937	
Množství	1 ST	