

HDC 04A CSB FEMALE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Těžký konektor se skládá z konektorové vložky a ochranného krytu. Vložka je tedy srdcem těžkého konektoru. Má na starost elektrické fungování. Konektorové vložky od Weidmüller jsou vyrobeny z vysoce kvalitních izolačních materiálů, které umožňují bezpečný přenos vysokého napětí v těsném prostoru. Navíc používáme pouze jeden typ plastu v celé naší produktové řadě. Tento plast je zapsán v seznamu UL a vhodný pro použití na železnici. Toto umožňuje neomezené celosvětové použití RockStar® konektoru.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, Zásuvka, 0 A, Počet pólů: 1, Nalísované připojení, Instalační velikost: 1
Číslo objednávky	1137760000
Typ	HDC 04A CSB FEMALE
GTIN (EAN)	4032248919659
Množství	1 items

HDC 04A CSB FEMALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0.8268 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0.8268 inch
Čistá hmotnost	7.2 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Rozměry

Šířka	21 mm	Výška, samice	27 mm
-------	-------	---------------	-------

Všeobecné údaje

Počet pólů	1	Zapojovací cykly, stříbrné	≥ 500
Zapojovací cykly, zlaté	≥ 500	Typ připojení	Nalisované připojení
Instalační velikost	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	Béžová	Odpor izolace	1010 Ω
Izolační materiál	PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Provedení povrchu	Různé	Typ	Zásuvka
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát
Řada	ConCept modul	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A
Neobsahuje halogeny	true	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano
BG	1		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Různé
------------------	-------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Typ připojení	Nalisované připojení
Instalační velikost	1	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²
Provedení povrchu	Různé	Základní materiál	Polykarbonát
BG	1		

HDC 04A CSB FEMALE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC 04A CSB FEMALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kontaktní nosič, samice



Modul ConCept-CSB je dvojitý modul a zabírá dva sloty v modulovém rámu ConCept. Modul ConCept-CSB se skládá z modulového nosiče, který může pojmout dva kontaktní nosiče. Kontaktní nosič je vyroben z tlakově litého zinku, který poskytuje vynikající stínící schopnosti. Krimpovací kontakty jsou izolované od kontaktního nosiče a namontované do plastové vložky. K dispozici jsou různé počty pólů – 1, 4 a 8 pólů – k zajištění kompatibility s širokou škálou aplikací.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC CM BUS SV F1 CT	Verze
Číslo objednávky	1983800000	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
GTIN (EAN)	4032248688944	
Množství	1 ST	
Typ	HDC CM BUS SV F4 CT	Verze
Číslo objednávky	1983770000	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
GTIN (EAN)	4032248688920	
Množství	1 ST	