

### Obrázek výrobku



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	Víko svorky, Tmavě béžová, Wemid, Výška: 11 mm, Šířka: 9.96 mm, Hloubka: 9.68 mm, V-0
Číslo objednávky	<a href="#">1142970000</a>
Typ	WAD WMF2.5
GTIN (EAN)	4032248926039
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	9.68 mm	Hloubka (v palcích)	0.3811 inch
Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0.4331 inch
Šířka	9.96 mm	Šířka (v palcích)	0.3921 inch
Čistá hmotnost	0.53 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.009 kg CO2 eq.	

## Specifikace systému

Verze Pro svorky

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Všeobecně

Počet pólů 2

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		