

**WAD WMF2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Víko svorky, Tmavě béžová, Wemid, Výška: 11 mm, Šířka: 9.96 mm, Hloubka: 9.68 mm, V-0 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1142970000</a>  |
| Typ              | WAD WMF2.5  |
| GTIN (EAN)       | 4032248926039   |
| Množství         | 50 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 9.68 mm | Hloubka (v palcích) | 0.3811 inch |
| Výška          | 11 mm   | Výška (v palcích)   | 0.4331 inch |
| Šířka          | 9.96 mm | Šířka (v palcích)   | 0.3921 inch |
| Čistá hmotnost | 0.53 g  |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -50 °C...75 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C         |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál            | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

## Všeobecně

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 2 |
|------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |