


WMF 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

V systémech řízení procesů pro zařízení v procesech a výrobě energie jsou příchozí signály z terénních zařízení často spojeny se svorkovnicemi v seřadovacích skříních. Svorkovnice se používají i přes existenci alternativních technologií, jako jsou vzdálené I/O a Fieldbus. Je to především proto, že nabízejí odolný a jednoduchý systém připojení, a proto, že jsou jasně uspořádané. Naše řada svorkovnic WMF (Weidmüller Multi Funktional) poskytuje multifunkční řešení pro seřazování signálů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Počet připojení: 2 |
| Číslo objednávky | 1143070000 |
| Typ | WMF 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248926046 |
| Množství | 50 items |

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|------------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
| Č. osvědčení (cURusEX) | E184763 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Hloubka | 44.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.752 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 45 mm | Výška | 88 mm |
| Výška (v palcích) | 3.4646 inch | Šířka | 5.08 mm |
| Šířka (v palcích) | 0.2 inch | Čistá hmotnost | 10.7 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -50 °C...75 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|-----|
| Verze | Šroubové připojení, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů | 1 | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | Počet pólů na řadu | 1 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ne |
| Nosná lišta | TS 35 | PE funkce | Ne |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | DEMKO14ATEX1389U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXUL14.0097U |
| Max. napětí (ATEX) | 500 V | Proud (ATEX) | 23 A |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 2.5 mm ² | Max. napětí (IECEX) | 500 V |
| Proud (IECEX) | 23 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 2.5 mm ² |
| Značení EN 60079-7 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU značka | II 3 G |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG | Velikost napětí C (CSA) | 600 V |
| Velikost proudu C (CSA) | 26 A | Č. osvědčení (CSA) | 200039-1057876 |
| Velikost napětí B (CSA) | 600 V | Velikost proudu B (CSA) | 26 A |
| Velikost napětí D (CSA) | 600 V | Velikost proudu D (CSA) | 5 A |
| Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG | | |

Další technická data

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| Otevřené strany | pravá | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |
| Typ montáže | Příchytky | | |

Data hodnocení

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez | 2.5 mm ² | Jmenovité napětí | 800 V |
| Jmenovité DC napětí | 800 V | Jmenovitý proud | 24 A |
| Proud při maximu vodičů | 32 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0.77 W | Kategorie rázového napětí | III |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Velikost napětí B (cURus) | 600 V |
| Velikost napětí D (cURus) | 600 V | Průřez vodiče max. (cURus) | 12 AWG |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | Průřez vodiče min. (cURus) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 26 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 26 AWG |
| Velikost proudu B (cURus) | 20 A | Velikost napětí C (cURus) | 600 V |
| Velikost proudu C (cURus) | 20 A | Velikost proudu D (cURus) | 5 A |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Směr připojení | na straně | Utahovací moment, max. | 0.6 Nm |
| Utahovací moment, min. | 0.5 Nm | Délka odizolování | 10 mm |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Počet připojení | 2 |
| Upínací rozsah, max. | 4 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.5 mm ² |
| Svěrný šroub | M 3 | Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 4 mm ² |

Technické údaje

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min. | 0.5 mm ² |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
| Standardy | IEC 60947-7-1 | Nosná lišta | TS 35 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

Nákresy



WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/10 | Verze |
| Číslo | 1527690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BK | Verze |
| Číslo | 2831750000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416982 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BL | Verze |
| Číslo | 1527880000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 RD | Verze |
| Číslo | 2108910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 WT | Verze |
| Číslo | 2831640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416876 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 | Verze |
| Číslo | 1527540000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 BK | Verze |
| Číslo | 2831670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416906 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 BL | Verze |
| Číslo | 1527740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| Množství | 60 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/2 RD | Verze |
| Číslo | 2108470000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 WT | Verze |
| Číslo | 2831560000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416692 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 | Verze |
| Číslo | 1527720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BK | Verze |
| Číslo | 2831760000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416999 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BL | Verze |
| Číslo | 1527890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 RD | Verze |
| Číslo | 2108920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 WT | Verze |
| Číslo | 2831650000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416883 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 | Verze |
| Číslo | 1527570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BK | Verze |
| Číslo | 2831680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416913 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BL | Verze |
| Číslo | 1527770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | |
| Množství | 60 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/3 RD | Verze |
| Číslo | 2108690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 WT | Verze |
| Číslo | 2831570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416807 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 | Verze |
| Číslo | 1527590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BK | Verze |
| Číslo | 2831690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416920 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BL | Verze |
| Číslo | 1527780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 RD | Verze |
| Číslo | 2108700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 WT | Verze |
| Číslo | 2831580000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416814 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 | Verze |
| Číslo | 1527620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 BK | Verze |
| Číslo | 2831700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416937 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 BL | Verze |
| Číslo | 1527790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | |
| Množství | 20 ST | |

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/5 RD | Verze |
| Číslo | 2108710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 WT | Verze |
| Číslo | 2831590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416821 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 | Verze |
| Číslo | 1527730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BK | Verze |
| Číslo | 2831770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675417002 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BL | Verze |
| Číslo | 1527920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 RD | Verze |
| Číslo | 2109000000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 WT | Verze |
| Číslo | 2831660000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416890 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 | Verze |
| Číslo | 1527630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 BK | Verze |
| Číslo | 2831710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416944 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 BL | Verze |
| Číslo | 1527820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| Množství | 20 ST | |

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/6 RD | Verze |
| Číslo | 2108720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 WT | Verze |
| Číslo | 2831600000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416838 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 | Verze |
| Číslo | 1527640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 BK | Verze |
| Číslo | 2831720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416951 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 BL | Verze |
| Číslo | 1527830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 RD | Verze |
| Číslo | 2108810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 WT | Verze |
| Číslo | 2831610000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416845 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 | Verze |
| Číslo | 1527670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BK | Verze |
| Číslo | 2831730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416968 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BL | Verze |
| Číslo | 1527840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| Množství | 20 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/8 RD | Verze |
| Číslo | 2108870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 WT | Verze |
| Číslo | 2831620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416852 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 | Verze |
| Číslo | 1527680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BK | Verze |
| Číslo | 2831740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416975 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BL | Verze |
| Číslo | 1527870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 RD | Verze |
| Číslo | 2108900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 WT | Verze |
| Číslo | 2831630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675416869 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo | 1061200000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | AP WMF2.5 | Verze |
| Číslo | 1142990000 | Koncová destička pro svorkovnice, Béžová, Výška: 87.25 mm, Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ano |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | |
| Množství | 50 ST | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE BL | Verze |
| Číslo | 1609801693 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | |
| Množství | 1000 ST | |

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE BR | Verze |
| Číslo | 1249870000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Hnědá |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GE | Verze |
| Číslo | 1609801687 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GN | Verze |
| Číslo | 1609801688 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GR | Verze |
| Číslo | 1609801691 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE OR | Verze |
| Číslo | 1238340000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE RT | Verze |
| Číslo | 1609801686 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Červená |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE SW | Verze |
| Číslo | 1457550000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, černá |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE VI | Verze |
| Číslo | 1249860000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Fialová |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1609801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 S MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1341620000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | |
| Množství | 400 ST | |

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/5 MC NE BL | Verze |
| Číslo | 1773541693 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4032248141906 | |
| Množství | 720 ST | |
| Typ | WS 12/5 MC NE GE | Verze |
| Číslo | 1773541687 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4032248141845 | |
| Množství | 720 ST | |
| Typ | WS 12/5 MC NE OR | Verze |
| Číslo | 1773541690 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4032248141876 | |
| Množství | 720 ST | |
| Typ | WS 12/5 MC NE RT | Verze |
| Číslo | 1773541686 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Červená |
| GTIN (EAN) | 4032248141838 | |
| Množství | 720 ST | |
| Typ | WS 12/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1609860000 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | |
| Množství | 720 ST | |
| Typ | WS 12/5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1927510000 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248574186 | |
| Množství | 600 ST | |

DEK 5/5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MM BP WS | Verze |
| Číslo | 2619770000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626315 | |
| Množství | 10000 ST | |
| Typ | DEK 5/5 MM WS | Verze |
| Číslo | 2007110000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Množství | 800 ST | |

WS 12/5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/5 MM BP WS | Verze |
| Číslo | 2619850000 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626230 | |
| Množství | 5500 ST | |
| Typ | WS 12/5 MM WS | Verze |
| Číslo | 2007190000 | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Množství | 800 ST | |