


PF RS 122 OR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, OMNIMATE Kryt - RS Oranžová, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	1155940000
Typ	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Množství	2 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	127 mm	Výška (v palcích)	5 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	750 g		

Teploty

Provozní teplota -15 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	Polyvinylchlorid
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Encapsulation option	Ne

Důležitá poznámka

Informace o produktu

2 volitelné pozice pro DPS

Rozměry DPS:

Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 122 (+0,5) mm

Velikost RS segmentu = délka DPS - 5 mm

Příklad:

Délka DPS 160 mm, RS = 155 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Nákresy




PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

AP RF 122 LI - bočnice pro montáž na DIN lištu - levá strana




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AP RF 122 LI OR 2000	Verze
Číslo	1020640000	Bočnice Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo vč.
objednávky		upevňovacích šroubů, Šířka: 6.4 mm
GTIN (EAN)	4032248740178	
Množství	20 ST	

AP RF 122 RE - bočnice pro montáž na DIN lištu - pravá strana




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AP RF 122 RE OR 2000	Verze
Číslo	1020650000	Bočnice Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vpravo vč.
objednávky		upevňovacích šroubů, Šířka: 6.4 mm
GTIN (EAN)	4032248740161	
Množství	20 ST	

RF 108 - nasazovací podstavec



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	RF 108 OR 2000	Verze	
Číslo objednávky	1020690000	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oranžová, Nasazovací podstavce, Šířka: 17.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248740154		
Množství	20 ST		