


**HDC CM ST M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní a všestranný – správné řešení pro mnoho aplikací ConCept je modulární systém sestávající z modulů a rámců. Dohromady tvoří kompletní vložku, kterou lze snadno integrovat do HDC krytu.

Patentovaný modulární systém umožňuje sestavení jednotlivých variant konektorů.

Řada modulů pro napájení, signál a přenos dat je dále doplněna moduly určenými pro pneumatiku a SC / LC kabely.

Robustní, jednodílný design modulových rámců (volitelně z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku) a integrovaná pomůcka k uvolnění modulu vylepšují manipulaci s produktem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	<a href="#">1157970000</a>
Typ	HDC CM ST M
GTIN (EAN)	403224894548 1
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	37.5 mm	Výška (v palcích)	1.4764 inch
Šířka	22.8 mm	Šířka (v palcích)	0.8976 inch
Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	21.4 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Barevný Běžová

## Rozměry

Šířka	22.8 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška konektoru samce	37.5 mm		

## Všeobecné údaje

Typ připojení	RJ45	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≤20 mΩ	Barevný	Běžová
Odpor izolace	≤ 1010 mΩ	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčka	Základní materiál	Polykarbonát
Řada	ConCept modul	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	1 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

## Verze

Typ připojení	RJ45	Objemový odpor	≤20 mΩ
Základní materiál	Polykarbonát		


## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## Příslušenství

### RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248654017	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-A	Verze
Číslo	<a href="#">1132010000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248912001	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-B	Verze
Číslo	<a href="#">1132020000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, EIA/TIA T568 B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248912056	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-P	Verze
Číslo	<a href="#">1132030000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248912131	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ST	

### LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14




## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Číslo	<a href="#">1067390000</a>	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-MM	Verze
Číslo	<a href="#">1067380000</a>	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, multirežim
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248821129	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1067410000</a>	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ST	

### LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14




### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze
Číslo	<a href="#">1962780000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248644865	
Množství	10 ST	

### Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verze
Číslo	<a href="#">1135150000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915347	
Množství	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verze
Číslo	<a href="#">1068950000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823109	
Množství	300 ST	

### ... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TT 8 RS MP 8	Verze
Číslo	<a href="#">9202800000</a>	Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248512072	
Množství	1 ST	

### Nářadí



CST s modrou čepelí dosahuje nejlepších výsledků odizolování.

Modrá dvouúrovňová čepel je zvláště vhodná na Ethernetové kabely. Šetří čas a zaručuje optimální výsledky odizolování.

## Příslušenství

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-CST	Verze
Číslo	<a href="#">9204350000</a>	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653072	
Množství	1 ST	
Typ	AM 12	Verze
Číslo	<a href="#">9030060000</a>	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190337827	
Množství	1 ST	

## Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	KT 8	Verze
Číslo	<a href="#">9002650000</a>	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ST	