


HDC CM ST F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Flexibilní a všestranný – správné řešení pro mnoho aplikací ConConcept je modulární systém sestávající z modulů a rámců. Dohromady tvoří kompletní vložku, kterou lze snadno integrovat do HDC krytu.

Patentovaný modulární systém umožňuje sestavení jednotlivých variant konektorů.

Řada modulů pro napájení, signál a přenos dat je dále doplněna moduly určenými pro pneumatiku a SC / LC kabely.

Robustní, jednodílný design modulových rámců (volitelně z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku) a integrovaná pomůcka k uvolnění modulu vylepšují manipulaci s produktem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConConcept modul
Číslo objednávky	1157980000
Typ	HDC CM ST F
GTIN (EAN)	4032248945498
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	47 mm	Výška (v palcích)	1.8504 inch
Šířka	22.8 mm	Šířka (v palcích)	0.8976 inch
Čistá hmotnost	12.96 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Běžová
------------------------------	-----	---------	--------

Rozměry

Šířka	22.8 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška, samice	47 mm		

Všeobecné údaje

Typ připojení	RJ45	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≤20 mΩ	Barevný	Běžová
Odpor izolace	≤ 1010 mΩ	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Základní materiál	PC
Řada	ConCept modul	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	1 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Verze


Typ připojení	RJ45	Objemový odpor	≤20 mΩ
Základní materiál	PC		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Číslo	1962840000	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	1962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	1963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje


Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Verze
Číslo	1962870000	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645060	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Verze
Číslo	1964430000	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649044	
Množství	10 ST	

LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14




Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Verze
Číslo	1962880000	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645077	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Verze
Číslo	1964420000	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649037	
Množství	10 ST	

Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-HYB-10P	Verze
Číslo	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-HYB-P-0,2-300	Verze
Číslo	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915477	
Množství	300 ST	

Příslušenství

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-9000	Verze
Číslo	1096160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869121	
Množství	1 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verze
Číslo	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823956	
Množství	300 ST	

Nářadí



CST s modrou čepelí dosahuje nejlepších výsledků odizolování.
Modrá dvouúrovňová čepel je zvláště vhodná na Ethernetové kabely. Šetří čas a zaručuje optimální výsledky odizolování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CST	Verze
Číslo	9204350000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653072	
Množství	1 ST	
Typ	AM 12	Verze
Číslo	9030060000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190337827	
Množství	1 ST	

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KT 8	Verze
Číslo objednávky	9002650000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ST	