

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2 |
| Číslo objednávky | 1161690000 |
| Typ | WTL 6 SL |
| GTIN (EAN) | 4032248950812 |
| Množství | 50 items |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 50 mm | Hloubka (v palcích) | 1.9685 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 50.5 mm | Výška | 82.7 mm |
| Výška (v palcích) | 3.2559 inch | Šířka | 7.9 mm |
| Šířka (v palcích) | 0.311 inch | Čistá hmotnost | 29.46 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|-----|
| Verze | Šroubové připojení, Speciální podlouhlý izolátor svorky, s pružinovým upínáním kabelu, s konektory samícemi, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů | 1 | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | Počet pólů na řadu | 1 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ne |
| Nosná lišta | TS 35 | N-funkce | Ne |
| PE funkce | Ne | Funkce PEN | Ne |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----|
| Otevřené strany | pravá | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže | Přichytka | | |

Data hodnocení

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 6 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité DC napětí | 630 V | Jmenovitý proud | 41 A |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | | |
|--|---------|-----------------------------------|---------------|
| Proud při maximu vodičů | 57 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0.78 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1.31 W | Kategorie rázového napětí | III |
| Závažnost znečištění | 2 | | |

Rozměry

| | |
|--------------|-------|
| TS 35 offset | 32 mm |
|--------------|-------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A5 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 |
| Směr připojení | na straně | Utahovací moment, max. | 1.6 Nm |
| Utahovací moment, min. | 0.8 Nm | Délka odizolování | 16 mm |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Počet připojení | 2 |
| Upínací rozsah, max. | 6 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.5 mm ² |
| Svěrný šroub | M 3,5 | Velikost nože | 0,8 x 4,0 mm |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.5 mm ² | | |


Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 |
| Standardy | IEC 60947-7-1 | Nosná lišta | TS 35 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

Drawings



WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQV 6/10 | Verze |
| Číslo | 1052260000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190153977 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | WQV 6/12 | Verze |
| Číslo | 1062720000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 12, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118259391 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/2 | Verze |
| Číslo | 1052360000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190075866 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/3 | Verze |
| Číslo | 1054760000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190174163 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/4 | Verze |
| Číslo | 1054860000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190180799 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/6 | Verze |
| Číslo | 1062670000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190261771 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/5 | Verze |
| Číslo | 1062660000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190176914 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/7 | Verze |
| Číslo | 1062680000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190261788 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQV 10/6 | Verze |
| Číslo | 2226500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248793761 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | WQV 10/5 | Verze |
| Číslo | 2091130000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190215903 | |
| Množství | 20 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | SSP 3 SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0531760000 | Blokovací zařízení (svorka), Oranžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190130787 | |
| Množství | 100 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWHUE M3 WTL6 | Verze |
| Číslo | 1255010000 | Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm, Hloubka: 13.3 mm, Počet pólů: 1, Měď - zinek |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118075892 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WAP WTL6 SL | Verze |
| Číslo | 9538110000 | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 82.2 mm, |
| objednávky | | Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne |
| GTIN (EAN) | 4008190574994 | |
| Množství | 20 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WAP WTL6 SL 4-6 | Verze |
| Číslo | 1238880000 | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 82.2 mm, |
| objednávky | | Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne |
| GTIN (EAN) | 4050118045680 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WTW EN | Verze |
| Číslo | 1058800000 | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm, |
| objednávky | | V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo | 1061200000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ST | |

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WQV 10/10 | Verze |
| Číslo | 1052460000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190152130 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | WQV 10/2 | Verze |
| Číslo | 1052560000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 76 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190154943 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQV 10/3 | Verze |
| Číslo | 1054960000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190079079 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WQV 10/4 | Verze |
| Číslo | 1055060000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190188245 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 BL | Verze |
| Číslo | 1936290000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248606023 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/45 DB | Verze |
| Číslo | 1938790000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248612840 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 GE | Verze |
| Číslo | 1936240000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248605972 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 GN | Verze |
| Číslo | 1936250000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605989 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 GR | Verze |
| Číslo | 1936280000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606016 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 RT | Verze |
| Číslo | 1936300000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606030 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 SW | Verze |
| Číslo | 1936270000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606009 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/45 VI | Verze |
| Číslo | 1936260000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605996 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/BL WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1071080000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/IH/BR WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 2715530000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 3.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118782134 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/IH/DB WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1071000000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/IH/GE WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1071010000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/GN WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1071020000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/RT WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1778990000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169665 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/IH/SW WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1071040000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/IH/VI WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1071030000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/WS WTL6/3 | Verze |
| Číslo | 1312520000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118121704 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/BL WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1847790000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379149 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/DB WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1847740000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379187 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/GE WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1847760000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379170 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/GN WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1847770000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379163 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/RT WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1312540000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118180992 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/SW WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1312550000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181210 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/VI WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1847780000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379156 | |
| Množství | 50 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/WS WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1312560000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181203 | |
| Množství | 50 ST | |

Propojky




Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VH 19/6.3/4.3 | Verze |
| Číslo | 0318000000 | Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 19 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn |
| GTIN (EAN) | 4008190059460 | |
| Množství | 50 ST | |

Háčková kabelová oka



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přinášejí výhody při instalaci.

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HBT 1,5 - 3,0 RT | Verze |
| Číslo | 1312440000 | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 3 mm ² , Červená |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118115055 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | HBT 2,5 - 3,0 BL | Verze |
| Číslo | 1312450000 | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 3 mm ² , Modrá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118115130 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | HBT 6,0 - 3,0 GE | Verze |
| Číslo | 1312470000 | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , Žlutá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118114980 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | HBT 1,5 - 4,6 RT | Verze |
| Číslo | 1233340000 | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 4.6 mm ² , Červená |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118210972 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | HBT 2,5 - 4,6 BL | Verze |
| Číslo | 1233330000 | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 4.6 mm ² , Modrá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118016901 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | HBT 6,0 - 4,6 GE | Verze |
| Číslo | 1216230000 | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4.6 mm ² , 4.6 mm ² - 6 mm ² , Žlutá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118000337 | |
| Množství | 100 ST | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/6.5 MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1609920000 | WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190203511 | |
| Množství | 540 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo | 1805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo | 1805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | QVS 2/S SAKT1+2 | Verze |
| Číslo | 0358460000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190157937 | |
| Množství | 20 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | QVS 2 SAKT1+2 | Verze |
| Číslo | 0307300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190036140 | |
| Množství | 20 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | QVS 2/4 SAKT4 | Verze |
| Číslo | 1319260000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 11 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190136512 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | QVS 4 SAKT1+2 | Verze |
| Číslo | 0307400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190091941 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | QVS 3 SAKT1+2 | Verze |
| Číslo | 0329300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 22 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190084714 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | QVSK 2 SAKT1 | Verze |
| Číslo | 1670360000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190431242 | |
| Množství | 20 ST | |

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BS 25 O.IH SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0334700000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190118839 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | BS 25 IH/VI SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335800000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190039196 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | BS 25 IH/SW SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335200000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190114039 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | BS 25 IH/RT SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335500000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190118877 | |
| Množství | 50 ST | |

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BS 25 IH/GR SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335300000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190136864 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/GN SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335600000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, |
| objednávky | | Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190113490 | |
| Množství | 50 ST | |

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/GE SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335700000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, |
| objednávky | | Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190189235 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství




Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/BL SAKT1 | Verze |
| Číslo | 0335400000 | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, |
| objednávky | | Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086879 | |
| Množství | 50 ST | |

Accessories

WS 12/6.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/6.5 MM WS | Verze |
| Číslo | 2619930000 | WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626155 | |
| Množství | 600 ST | |