

## THM ET S7 300-2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 103.8 x 17.3 mm, Siemens, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1161740000</a>
Typ	THM ET S7 300-2 GE
GTIN (EAN)	4032248950805
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	103.8 mm	Výška (v palcích)	4.0866 inch
Šířka	17.3 mm	Šířka (v palcích)	0.6811 inch
Čistá hmotnost	714 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -50...100 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Metoda tisku	Tepelný přenos		
Verze	bez obsahu halogenů		
Šířka	17.3 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polypropylen		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků	
Schválení podle UL 969	Ne		
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C		
Aplikace/výrobce	Siemens		
Počet na roli	1000		

### Značky na přístroje

Halogen Ne

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		