

THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 50 x 12.5 mm, Siemens, Žlutá
Číslo objednávky	1161810000
Typ	THM ET S7 50/12.5 GE
GTIN (EAN)	4032248950690
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	12.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4921 inch
Čistá hmotnost	570 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -50...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4
Metoda tisku	Tepelný přenos
Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	12,5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Barevný	Žlutá
Halogen	Ne
Základní materiál	Polypropylen
Tištěné znaky	bez
Počet značek v balení	Forma napájení Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C
Aplikace/výrobce	Siemens
Počet na roli	2000

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		