

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 70 je zásuvný modulární systém pro montážní lištu, který lze flexibilně prodloužit na požadovanou délku. Skládá se z mezilehlých profilů různých délek. Volitelně s nebo bez zacvakávací patky, stejně jako s koncovými deskami s možností integrovaného značení. Deska plošných spojů se vkládá z boku. Trvale integrované západkové patky umožňují stabilní upevnění.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nasazovací podstavce, RS 70 černá, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo, Šířka: 10 mm
Číslo objednávky	1162890000
Typ	RF RS 70 LI/A2/O.SG BK
GTIN (EAN)	4032248960606
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.126 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2.7559 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	5.1 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Izolační materiál	PA 66
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PA 66
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	černá	Stupeň krytí	IP00
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Encapsulation option	Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

