

**FUCR 30-70V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, lze zapojit, V-0, Wemid
Číslo objednávky	<a href="#">1167650000</a>
Typ	FUCR 30-70V SW
GTIN (EAN)	4032248113880
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.5945 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.4961 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	8.8 g		

## Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Pojistková kazeta

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
-------------------	--------------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		