



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Číslo objednávky	<a href="#">1169920000</a>
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12
GTIN (EAN)	4032248961986
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	132.88 g
----------------	----------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4


### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku	Průměr kabelu, max.	12 mm
Průměr kabelu, min.	7 mm	Stupeň krytí	IP67, IP69K
Cykly zapojování	> 1000	Závažnost znečištění	3
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

## Rozměrový výkres



## SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vložky a kontakty



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI-M23-BE-12	Verze
Číslo	<a href="#">1995850000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248926145	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-12-G	Verze
Číslo	<a href="#">1296730000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118094848	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-16	Verze
Číslo	<a href="#">1170090000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962228	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-17	Verze
Číslo	<a href="#">1170110000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962198	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-19	Verze
Číslo	<a href="#">1170130000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962082	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-6	Verze
Číslo	<a href="#">1170020000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962020	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-7	Verze
Číslo	<a href="#">1170040000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962006	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-9	Verze
Číslo	<a href="#">1170060000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962112	
Množství	1 ST	

## SAI-M23-GSW-S-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	SAI-M23-SE-12	Verze
Číslo	<a href="#">1170070000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962044	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-16	Verze
Číslo	<a href="#">1170080000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962136	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-17	Verze
Číslo	<a href="#">1170100000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962181	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-19	Verze
Číslo	<a href="#">1170120000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962068	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-6	Verze
Číslo	<a href="#">1170000000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962037	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-7	Verze
Číslo	<a href="#">1170030000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962143	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-9	Verze
Číslo	<a href="#">1170050000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962167	
Množství	1 ST	