

**SAIE-M23-S-VW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Číslo objednávky	<a href="#">1169940000</a>
Typ	SAIE-M23-S-VW
GTIN (EAN)	4032248962013
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	21.12 g
----------------	---------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku	Stupeň krytí	IP67, IP69K
Závažnost znečištění	3	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



**Rozměrový výkres**

