

SAIE-M23-S-RM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Číslo objednávky	1169950000
Typ	SAIE-M23-S-RM
GTIN (EAN)	4032248961092
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	35 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku	Stupeň krytí	IP67, IP69K
Závažnost znečištění	3	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Nákresy

Rozměrový výkres

